



Työntötankokiinnitin kulmajalusta, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	376710 2
GTIN	4020772008413
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Vipumekanismi. Itselukitus estää aukeamisen.

- **Niitti ruostumatonta terästä, rasvatut laakeripaikat.**
- **Pitkä työntötangonohjain.**
- **Kahva käännettävissä kaikkiin kulma-asentoihin.**
- **Nuorrutettu, sinkitty puristuskara.**
- **Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.**
- **Nuorrutettu, sinkitty puristuskara.**
- **Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.**

Käyttö:

Sopii erikoiskiinnittimiin kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

Huomautus:

- **Koot 0 ja 3 saatavissa haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.**

Tekninen kuvaus

Pitovoima P (työntö ja veto)	2000 N
Reiän Ø d	5,6 mm

Otsapuolinen kierre kiinnittimessä	M16×1,5 mm
Puristuskara	M6 × 25 mm
Liikepituus	26 mm
Kulmajalustan leveys K	50 mm
Reikien etäisyys f	31,8 - 36 mm
Kiinnityskorkeus h ruuvien puoliväliin	20 mm
Kokonaiskorkeus H	85,5 mm
Kokonaispituus L	244 mm
tyyppi	6841J
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin

Tarvikkeet

Kulmajalusta, vankka Tyyppi 2	376730 2
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 5	376730 5
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 3	376730 3