



## Vaakapuristin kulmajalusta, Tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376640 2
GTIN	4020772008277
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**

Kulmajalusta sivuttaiseen asennukseen.

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

### Tekninen kuvaus

Reiän Ø d	5,6 mm
Reikien etäisyys f	25,5 mm
Kokonaiskorkeus	94 mm
Puristusvoima P1	1000 N
Puristusvoima P2	1200 N

Reikien etäisyys e	20 mm
Puristuskara	M6×35 mm
Kokonaispituus	162 mm
tyyppi	6833J
Kiinnityskorkeus H	48 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin