



Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	376610 2
GTIN	4020772008079
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Puristuskara	M6×35 mm
Puristusvoima P2	1200 N
Reiän Ø d	5,6 mm
Kokonaiskorkeus	45 mm
Reikien etäisyys f	19,5-29,5 mm
Kokonaispituus	162 mm
Reikien etäisyys e	26 mm

Puristusvoima P1	1000 N
tyyppi	6830J
Kiinnityskorkeus H	24 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin