


**HOLEX****Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	376625 2
GTIN	4045197229922
Tuoteluokka	32S

**Kuvaus****Malli:**

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Vaakaasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

**Käyttö:**

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

**Tekninen kuvaus**

Reikien etäisyys e	26 mm
Puristuskara	M6x40 mm
Reikien etäisyys f	25 mm
Puristusvoima P1	1200 N
Reiän Ø d	5,5 mm
Kokonaispituus	163 mm
Puristusvoima P2	1400 N
Kokonaiskorkeus	54 mm
tyyppi	376625 2

Kiinnityskorkeus H	24 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin