



Työntötankokiinnitin kulmajalusta, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376710 3
GTIN	4020772008420
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Vipumekanismi. Itselukitus estää aukeamisen.

- **Niitti ruostumatonta terästä, rasvatut laakeripaikat.**
- **Pitkä työntötangonohjain.**
- **Kahva käännettävissä kaikkiin kulma-asentoihin.**
- **Nuorrutettu, sinkitty puristuskara.**
- **Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.**
- **Nuorrutettu, sinkitty puristuskara.**
- **Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.**

Käyttö:

Sopii erikoiskiinnittimiin kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

Huomautus:

- **Koot 0 ja 3 saatavissa haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.**

Tekninen kuvaus

Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin	25 mm
Pitovoima P (työntö ja veto)	2500 N

Liikepituus	32 mm
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä	M 20×1,5 mm
Reiän Ø d	6,5 mm
Puristuskara	M8×35 mm
Kulmajalustan leveys K	60 mm
Reikien etäisyys f	29,5 - 42,5 mm
Kokonaiskorkeus H	108 mm
Kokonaispituus L	302,5 mm
tyyppi	6841J
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin

Tarvikkeet

Kulmajalusta, vankka Tyyppi 2	376730 2
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 5	376730 5
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 3	376730 3