



Vaakapuristin kulmajalusta, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376640 3
GTIN	4020772008284
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämislä.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettuna käsittelyn ansiosta.**

Kulmajalusta sivuttaiseen asennukseen.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys f	28,5 mm
Kokonaispituus	206 mm
Puristusvoima P1	1800 N
Reiän Ø d	6,8 mm
Puristuskara	M8×45 mm

Kokonaiskorkeus	86,5 mm
Reikien etäisyys e	24 mm
Puristusvoima P2	2500 N
tyyppi	6833J
Kiinnityskorkeus H	40 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin