



Teräsviivain Muoto A INOX, Pituus: 500mm

026200 500

Tilaustiedot

Tilausnumero	461005 500
GTIN	4045197206817
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Muoto A: Kohosärmät hiottu ja tarkistettu. Tasopinnat tarkkaan työstetty. Toisessa reunassa tarkka mm-asteikko. Toisessa reunassa tarkka mm-asteikko.

INOX-malli.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	30 mm
Poikkileikkauksen paksuus	6 mm
Pituus	500 mm
Kalibrointi	F8
virheraja	0,04 mm
Standardi	DIN 866
Muoto	A
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------