



Pystykiinnitin kulmajalusta sivuttaiseen asentukseen., Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376520 3
GTIN	4020772007904
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Kulmajalusta sivuttaiseen asentukseen.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	223 mm
Puristusvoima P1	1400 N
Kokonaispituus	111 mm

Reikien etäisyys f	28,5 mm
Reikien etäisyys e	24 mm
Reiän Ø d	6,5 mm
Puristuskara	M8×45 mm
Puristusvoima P2	2500 N
tyyppi	6803J
Kiinnityskorkeus H	40 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin