

**Garant****Hiusviivain, ruostumaton, kotelossa, Pituus: 300mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 460095 300    |
| GTIN         | 4045197444318 |
| Tuoteluokka  | 41H           |

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä.

**Ruostumatonta** terästä. **Molemmat viisteet matattu heijastamattomiksi.**

**Huomautus:**

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee  $\pm 15$ :n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Mittausreunan suoruustoleranssi | 0,003 mm              |
| Pituus                          | 300 mm                |
| Standardi                       | DIN 874               |
| Raaka-aine                      | Ruostumatonta terästä |
| Viisteen pinta                  | heijastamaton, matta  |
| Pakkaus                         | Tasku                 |
| Kalibrointi                     | F6                    |
| Tuotetyyppi                     | Hiusviivain           |

**Palvelut**

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm | 026010 500 |
| KalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm      | 026000 500 |

