

**Tasoviivain, Tarkkuus 2, Pituus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460500 500
GTIN	4045197206732
Tuoteluokka	42G

**Kuvaus****Malli:**

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä. Suorakulmainen poikkipinta.

**Käyttö:**

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

**Huomautus:**

**Ruostumaton malli** saatavissa tehtaalta.

**Tekninen kuvaus**

Muodon kuvaus	suorakulmainen poikkileikkaus
Pituus	500 mm
Halkaisijan korkeus $\pm 0,2$ mm	5,5 mm
Muoto	A
Halkaisijan leveys $\pm 0,2$ mm	29,3 mm
Työpintojen tasaisuustoleranssi	0,021 mm
Standardi	DIN 874
Tarkkuus	2
Tuotenimen määrite	Tarkkuus 2
Raaka-aine	erikoisterästä
Kalibrointi	F7
Tuotetyyppi	Tasoviivain

---

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 750 mm	026090 750
KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 500 mm	026080 500