

**Tasoviivain, Tarkkuus 0, Pituus: 500mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 460300 500    |
| GTIN         | 4045197206633 |
| Tuoteluokka  | 42G           |

**Kuvaus****Malli:**

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä. Suorakulmainen poikkipinta.

**Käyttö:**

Erittäin tarkkoihin tarkistustöihin.

**Huomautus:**

**Ruostumaton malli** saatavissa tehtaalta.

**Tekninen kuvaus**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Pituus                           | 500 mm                        |
| Muodon kuvaus                    | suorakulmainen poikkileikkaus |
| Muoto                            | A                             |
| Halkaisijan leveys $\pm 0,2$ mm  | 49,3 mm                       |
| Halkaisijan korkeus $\pm 0,2$ mm | 9,5 mm                        |
| Työpintojen tasaisuustoleranssi  | 0,007 mm                      |
| Standardi                        | DIN 874                       |
| Tarkkuus                         | 0                             |
| Tuotenimen määrite               | Tarkkuus 0                    |
| Raaka-aine                       | erikoisterästä                |
| Kalibrointi                      | F7                            |
| Tuotetyyppi                      | Tasoviivain                   |

---

## Palvelut

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 750 mm | 026090 750 |
| KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 500 mm      | 026080 500 |