



Työntötankokiinnitin käännettävä vipu, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	376760 4
GTIN	4020772092627
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kestävä rakenne, työntötangon johde.
- Työntötanko ja vipu toimivat samansuuntaisesti.
- Temper-valurunko.
- Vipuosat ja työntötanko sinkittyä ja passivoitua nuorrutusterästä.
- Nuorrutettu puristuskara.
- Karkaistut pultit, huoltoa tarvitsemattomat sintratut holkit.
- Suurien kiinnitysvoimien tuottamiseen.
- Temper-valurunko mustattu.

Käyttö:

- Nopeaan kiinnittämiseen ja aukaisuun sarjatuotannossa.
- Työntö- ja vetokiinnittimenä.
- Asennettavaksi erikoiskiinnittimiin.
- Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Paino	0,65 kg
-------	---------

Reikien etäisyys l	36,5 mm
Reikien etäisyys k	25 mm
Reiän Ø d	5,5 mm
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin	12 mm
Puristuskara	M8×35 mm
Perusrungon pituus f	90 mm
Perusrungon leveys n	47 mm
Pitovoima P (työntö ja veto)	7000 N
Liikepituus	32 mm
Reikien etäisyys g	33,3 mm
Kokonaiskorkeus H	132 mm
Kokonaispituus L	155 mm
tyyppi	6842PL
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin