



## Teräsviivain Muoto A INOX, Pituus: 1000mm

026200 1000

### Tilaustiedot

Tilausnumero	461005 1000
GTIN	4045197206824
Tuoteluokka	42G

### Kuvaus

#### Malli:

**Muoto A:** Kohosärmät hiottu ja tarkistettu. Tasopinnat tarkkaan työstetty. Toisessa reunassa tarkka mm-asteikko. Toisessa reunassa tarkka mm-asteikko.

**INOX**-malli.

### Tekninen kuvaus

Pituus	1000 mm
Poikkileikkauksen paksuus	8 mm
Poikkileikkauksen leveys	40 mm
Kalibrointi	F8
virheraja	0,04 mm
Standardi	DIN 866
Muoto	A
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

### Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000 mm	026200 1000
--	-------------