



Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	376625 4
GTIN	4045197229946
Tuoteluokka	32S

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	90 mm
Reiän Ø d	8,8 mm
Reikien etäisyys f	43 mm
Puristusvoima P1	2500 N
Puristusvoima P2	3500 N
Puristuskara	M10×90 mm
Reikien etäisyys e	41,2 mm
Kokonaispituus	273 mm
tyyppi	376625 4

Kiinnityskorkeus H

45 mm

Tuotetyyppi

Vaakapuristin