



Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	376610 4
GTIN	4020772008093
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys f	29-43 mm
Puristusvoima P2	3000 N
Kokonaiskorkeus	75 mm
Kokonaispituus	287 mm
Puristuskara	M8×65 mm
Puristusvoima P1	2000 N
Reiän Ø d	8,5 mm

Reikien etäisyys e	41 mm
tyyppi	6830J
Kiinnityskorkeus H	45 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin