

**Tasoviivain, Tarkkuus 0, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460300 1000
GTIN	4045197206640
Tuoteluokka	42G

**Kuvaus****Malli:**

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä. Suorakulmainen poikkipinta.

**Käyttö:**

Erittäin tarkkoihin tarkistustöihin.

**Huomautus:**

**Ruostumaton malli** saatavissa tehtaalta.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	1000 mm
Halkaisijan korkeus $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Halkaisijan leveys $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Muodon kuvaus	suorakulmainen poikkileikkaus
Työpintojen tasaisuustoleranssi	0,012 mm
Muoto	A
Standardi	DIN 874
Tarkkuus	0
Tuotenimen määrite	Tarkkuus 0
Raaka-aine	erikoisterästä
Kalibrointi	F7
Tuotetyyppi	Tasoviivain

---

## Palvelut

KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 1000 mm

026080 1000