

**Tasoviivain, Tarkkuus 2, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460500 1000
GTIN	4045197206749
Tuoteluokka	42G

Kuvaus**Malli:**

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä. Suorakulmainen poikkipinta.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Huomautus:

Ruostumaton malli saatavissa tehtaalta.

Tekninen kuvaus

Pituus	1000 mm
Halkaisijan leveys $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Työpintojen tasaisuustoleranssi	0,033 mm
Muodon kuvaus	suorakulmainen poikkileikkaus
Muoto	A
Halkaisijan korkeus $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Standardi	DIN 874
Tarkkuus	2
Tuotenimen määrite	Tarkkuus 2
Raaka-aine	erikoisterästä
Kalibrointi	F7
Tuotetyyppi	Tasoviivain

Palvelut

KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 1000 mm

026080 1000