



## Teräsviivain Muoto A INOX, Pituus: 2000mm

Teräsviivain Muoto A INOX, Pituus: 2000mm

### Tilaustiedot

Tilausnumero	461005 2000
GTIN	4045197206831
Tuoteluokka	42G

### Kuvaus

#### Malli:

**Muoto A:** Kohosärmät hiottu ja tarkistettu. Tasopinnat tarkkaan työstetty. Toisessa reunassa tarkka mm-asteikko. Toisessa reunassa tarkka mm-asteikko.

**INOX**-malli.

#### Huomautus:

Huomaa, että **koon 2000 toimitus on maksullinen.**

### Tekninen kuvaus

Pituus	2000 mm
Poikkileikkauksen leveys	50 mm
Poikkileikkauksen paksuus	10 mm
Kalibrointi	F8
virheraja	0,06 mm
Standardi	DIN 866
Muoto	A
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

### Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 2000 mm	026200 2000
--	-------------

