



Vaakapuristin turvalukitus, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 376650 3 |
| GTIN | 4020772008819 |
| Tuoteluokka | 35A |

Kuvaus

Malli:

- Niitti ruostumatonta terästä.
- Hiiletyskarkaistut laakeriholkit.
- Laakerinpaikat voideltuja
- Täydellisenä, varustettu nuorrutetulla, sinkityllä puristuskaralla.
- Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
- Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.
- Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Käyttö:

Patentoidun, sekä kiinnittimen suljettuna että auki ollessa toimivan turvalukituksen ansiosta sopii erityisesti tärinälle alttiiseen käyttöön ja yläpuoliseen asennukseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|------------|
| Puristusvoima P1 | 1800 N |
| Reikien etäisyys f | 22-31,8 mm |
| Reikien etäisyys e | 25,7 mm |
| Kokonaiskorkeus | 48,5 mm |
| Puristusvoima P2 | 2500 N |

| | |
|--------------------|---------------|
| Puristuskara | M8×45 mm |
| Kokonaispituus | 206 mm |
| Reiän Ø d | 6,5 mm |
| tyyppi | 6830SJ |
| Kiinnityskorkeus H | 32 mm |
| Tuotetyyppi | Vaakapuristin |