



Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	376630 0
GTIN	4020772008154
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniin ja hitsattuihin rakenteisiin.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	33 mm
Reiän Ø d	4,6 mm
Puristuskara	M4x25 mm
Reikien etäisyys e	11,5-15,5 mm
Puristusvoima P2	400 N
Puristusvoima P1	250 N
Kokonaispituus	79 mm

tyyppi	6832J
Kiinnityskorkeus H	20 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin