

**Tasoviivain, Tarkkuus 0, Pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460300 1500
GTIN	4045197206657
Tuoteluokka	42G

Kuvaus**Malli:**

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä. Suorakulmainen poikkipinta.

Käyttö:

Erittäin tarkkoihin tarkistustöihin.

Huomautus:

Ruostumaton malli saatavissa tehtaalta. Huomaa, että **näiden kokojen toimituskulut eivät sisälly hintaan.**

Tekninen kuvaus

Halkaisijan korkeus $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Halkaisijan leveys $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Työpintojen tasaisuustoleranssi	0,017 mm
Muodon kuvaus	suorakulmainen poikkileikkaus
Pituus	1500 mm
Muoto	A
Standardi	DIN 874
Tarkkuus	0
Tuotenimen määrite	Tarkkuus 0
Raaka-aine	erikoisterästä
Kalibrointi	F7

Tuotetyyppi

Tasoviivain

Palvelut

KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 2000 mm

026080 2000