



## Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376610 5
GTIN	4020772008109
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

### Tekninen kuvaus

Puristusvoima P1	3000 N
Kokonaispituus	321 mm
Reikien etäisyys e	41,5 mm
Puristuskara	M8×65 mm
Reiän Ø d	8,5 mm
Puristusvoima P2	5000 N
Reikien etäisyys f	41,5 mm

Kokonaiskorkeus	73 mm
tyyppi	6830J
Kiinnityskorkeus H	46 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin