



Tasoviivain, Tarkkuus 2, Pituus: 1500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	460500 1500
GTIN	4045197206756
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä. Suorakulmainen poikkipinta.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Huomautus:

Ruostumaton malli saatavissa tehtaalta. Huomaa, että **näiden kokojen toimituskulut eivät sisälly hintaan.**

Tekninen kuvaus

Työpintojen tasaisuustoleranssi	0,046 mm
Muoto	A
Halkaisijan korkeus $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Pituus	1500 mm
Halkaisijan leveys $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Muodon kuvaus	suorakulmainen poikkileikkaus
Standardi	DIN 874
Tarkkuus	2
Tuotenimen määrite	Tarkkuus 2
Raaka-aine	erikoisterästä
Kalibrointi	F7

Tuotetyyppi

Tasoviivain

Palvelut

KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 2000 mm

026080 2000