



Raskas työntötankopuristin, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376720 3
GTIN	4020772094232
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kestävä rakenne, työntötangon johde.
- Työntötanko ja vipu toimivat samansuuntaisesti.
- Temper-valurunko.
- Vipuosat ja työntötanko sinkittyä ja passivoitua nuorrutusterästä.
- Nuorrutettu puristuskara.

Käyttö:

- Nopeaan kiinnittämiseen ja aukaisuun sarjatuotannossa.
- Työntö- ja vetokiinnittimenä.
- Asennettavaksi erikoiskiinnittimiin.
- Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys e	41 mm
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin	30 mm
Pitovoima P (työntö ja veto)	4000 N
Reiän Ø d	6,5 mm

Puristuskara	M8×35 mm
Reikien etäisyys g	36 mm
Reikien etäisyys f	44 mm
Liikepituus	32 mm
Kokonaiskorkeus H	116 mm
Kokonaispituus L	309 mm
tyyppi	6842
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin