



Vaakapuristin turvalukitus, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 376650 4 |
| GTIN | 4020772008826 |
| Tuoteluokka | 35A |

Kuvaus

Malli:

- Niitti ruostumatonta terästä.
- Hiiletyskarkaistut laakeriholkit.
- Laakerinpaikat voideltuja
- Täydellisenä, varustettu nuorrutetulla, sinkityllä puristuskaralla.
- Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
- Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.
- Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Käyttö:

Patentoidun, sekä kiinnittimen suljettuna että auki ollessa toimivan turvalukituksen ansiosta sopii erityisesti tärinälle alttiiseen käyttöön ja yläpuoliseen asennukseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|----------|
| Reikien etäisyys e | 41 mm |
| Puristusvoima P2 | 3000 N |
| Reikien etäisyys f | 29-43 mm |
| Kokonaiskorkeus | 75 mm |
| Kokonaispituus | 287 mm |

| | |
|--------------------|---------------|
| Puristuskara | M8×65 mm |
| Reiän Ø d | 8,5 mm |
| Puristusvoima P1 | 2000 N |
| tyyppi | 6830SJ |
| Kiinnityskorkeus H | 45 mm |
| Tuotetyyppi | Vaakapuristin |