



Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	376630 1
GTIN	4020772008161
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.**

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniin ja hitsattuihin rakenteisiin.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Puristuskara	M5×30 mm
Puristusvoima P1	800 N
Puristusvoima P2	1100 N
Kokonaiskorkeus	43 mm
Reiän Ø d	5,2 mm
Reikien etäisyys e	13-14,5 mm
Kokonaispituus	120 mm

tyyppi	6832J
Kiinnityskorkeus H	25,5 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin