



## Tarkkuusteräsviivain ruostumaton, laserasteikko, Pituus: 1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	461400 1000
GTIN	2050001063724
Tuoteluokka	46R

### Kuvaus

#### Malli:

**Ruostumatonta** erikoisjousiterästä, hiotut mittaussärmät. Leveä malli. Ylä- ja alareunassa mm-jako. Erittäin helposti luettavissa mattapinnan ja terävän jakoasteikon ansiosta. Jakoviivasto kaiverrettu syvään lasersäteellä. **Erittäin tarkka jako** toleranssitarkkuudella, joka vastaa brittiläistä standardia (BS 4372: 1968). Pinta matattu. Erytisen vankka ja kulutusta kestävä. **Yksittäin tarkastettu, varustettu tunnistusnumerolla.**

### Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	30 mm
Pituus	1000 mm
Poikkileikkauksen paksuus	1 mm
Kalibrointi	F10
virheraja	0,15 mm
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

### Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000/2 mm	026200 1000/2
--	---------------