



Raskas työntötankopuristin, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	376720 5
GTIN	4020772008581
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kestävä rakenne, työntötangon johde.
- Työntötanko ja vipu toimivat samansuuntaisesti.
- Temper-valurunko.
- Vipuosat ja työntötanko sinkittyä ja passivoitua nuorrutusterästä.
- Nuorrutettu puristuskara.

Käyttö:

- Nopeaan kiinnittämiseen ja aukaisuun sarjatuotannossa.
- Työntö- ja vetokiinnittimenä.
- Asennettavaksi erikoiskiinnittimiin.
- Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin	38 mm
Liikepituus	40 mm
Reikien etäisyys e	41 mm
Reikien etäisyys g	41 mm

Reikien etäisyys f	50 mm
Reiän Ø d	8,5 mm
Pitovoima P (työntö ja veto)	10000 N
Puristuskara	M12×50 mm
Kokonaiskorkeus H	137,5 mm
Kokonaispituus L	380 mm
tyyppi	6842
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin