



Työntötankokiinnitin käännettävä vipu, Tyyppi: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	376760 8
GTIN	4020772092689
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kestävä rakenne, työntötangon johde.
- Työntötanko ja vipu toimivat samansuuntaisesti.
- Temper-valurunko.
- Vipuosat ja työntötanko sinkittyä ja passivoitua nuorrutusterästä.
- Nuorrutettu puristuskara.
- Karkaistut pultit, huoltoa tarvitsemattomat sintratut holkit.
- Suurien kiinnitysvoimien tuottamiseen.
- Temper-valurunko mustattu.

Käyttö:

- Nopeaan kiinnittämiseen ja aukaisuun sarjatuotannossa.
- Työntö- ja vetokiinnittimenä.
- Asennettavaksi erikoiskiinnittimiin.
- Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys k	14,5 mm
--------------------	---------

Liikepituus	106 mm
Perusrungon pituus f	254 mm
Reikien etäisyys l	70 mm
Kiinnityskorkeus h ruuvien puoliväliin	28 mm
Pitovoima P (työntö ja veto)	45000 N
Reiän Ø d	10,5 mm
Reikien etäisyys g	57 mm
Reikien etäisyys m	70 mm
Puristuskara	M16 × 80 mm
Perusrungon leveys n	86 mm
Paino	7,72 kg
Kokonaiskorkeus H	360 mm
Kokonaispituus L	440 mm
tyyppi	6842PL
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin