



Työntötankokiinnitin lyhyt rakenne, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	376700 2
GTIN	4020772008543
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Soviteruuvit nuorrutettuja.

- **Kompakti koko kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.**

Käyttö:

- **Kiinnitys suoraan levyseinään.**
- **Laiterunkoon kiinnitettynä, otsapuolinen kierre.**

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

Huomautus:

- **Saatavana haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä.**

Tekninen kuvaus

Otsapuolinen kierre kiinnittimessä	M 16×1,5 mm
Puristuskara	M6 × 25 mm

Liikepituus	21,5 mm
Pitovoima P (työntö ja veto)	1000 N
Kokonaiskorkeus H	73 mm
Kokonaispituus L	161,5 mm
tyyppi	6844J
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin

Tarvikkeet

Kulmajalusta, vankka Tyyppi 3	376730 3
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 5	376730 5
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 2	376730 2