



## Vaakapuristin vaakajalusta, ruostumaton, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376620 1
GTIN	4020772008949
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.

Vaakasuoja jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

### Tekninen kuvaus

Reiän Ø d	5,2 mm
Kokonaiskorkeus	30 mm
Kokonaispituus	120 mm
Puristusvoima P1	800 N
Puristuskara	M5×30 mm
Puristusvoima P2	1100 N
Reikien etäisyys e	13-14,5 mm

Reikien etäisyys f	19,7 mm
tyyppi	6830NIJ
Kiinnityskorkeus H	19 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin