



Sulkupuristimet kiinnityskoukulla, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	376740 1
GTIN	4020772094522
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- **Pikakiinnitin, vipumekanismi.**
- **Itselukitus estää aukeamisen.**
- **Niitti ruostumatonta terästä.**
- **Kahva öljynkestävää muovia.**
- **Kiinnittimet sinkittyjä.**
- **Kiinnityskoukku säädettävissä kierteen avulla.**
- **Laakeriholkit hiiletyskarkaistuja.**
- **Laakerinpaikat voideltuja.**
- **Koukku nuorrutettu.**

Käyttö:

Säiliöiden sulkemiseen.

Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys e	19 mm
Puristusvoima P (veto)	2000 N
Reiän Ø d	5,4 mm
Kiinnityskoukun säätöväli c	35 - 42 mm
Reikien etäisyys f	26 - 30 mm
Paksuus a	5,3 mm
Säde R	4,5 mm

Kiinnityskorkeus h	22,7 mm
Kokonaiskorkeus H	34,5 mm
Kokonaispituus L	104,6 mm
tyyppi	6847
Tuotetyyppi	Sulkupuristimet