



Sisämikrometri MicroGauge, Mittausalue: 1,5-2,45mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428670 1,5-2,45
GTIN	5051102218935
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

2-piste-reiänmittausjärjestelmä 0,95 – 10,35 mm:n reikien erittäin tarkkaan mittaukseen. Pieni koko ja keveys (kuulakärkikynän luokkaa) helpottavat pienten tarkkuusosien mittausta. Kovakromatut, kuperat mittauskärjet. Selkeä LCD-näyttö ja säädettävä tarkkuus jopa 0,0005 mm. Datalähtö RS232- tai USB-Proximityn kautta. Pölytiivis ja roiskevesisuojuattu (IP65).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 357, säätörenkaat ja UKAS-kalibrointitodistukset.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

Huomautus:

Syvyyusrajoittimet saatavana pyynnöstä yksittäisinä laitteina tai sarjassa. Lisäsovittimen avulla järjestelmään voidaan liittää Diatest-antureita.

Tekninen kuvaus

Sisältö – mittauspääkoot	3
--------------------------	---

Säätörenkaiden määrä	3
Lineaarisuus	Ø 1,0 – 1,55: enint. 2 % mittausalueesta; vähint. 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: enint. 1 % mittausalueesta; vähint. 0,001 mm
Toistotarkkuus	0,001 mm
Mittauspäiden mittausalue	1,5–1,9; 1,8–2,2; 2,05–2,45 mm
Mittausalue	1,5 - 2,45 mm
Valinnainen lukema	0,01/0,001/0,0005 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2