



Raskas työntötankopuristin, Tyyppi: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	376720 7
GTIN	4020772008598
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kestävä rakenne, työntötangon johde.
- Työntötanko ja vipu toimivat samansuuntaisesti.
- Temper-valurunko.
- Vipuosat ja työntötanko sinkittyä ja passivoitua nuorrutusterästä.
- Nuorrutettu puristuskara.

Käyttö:

- Nopeaan kiinnittämiseen ja aukaisuun sarjatuotannossa.
- Työntö- ja vetokiinnittimenä.
- Asennettavaksi erikoiskiinnittimiin.
- Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin	55 mm
Reikien etäisyys f	65 mm
Liikepituus	50 mm
Reikien etäisyys g	57 mm

Pitovoima P (työntö ja veto)	25000 N
Reiän Ø d	11 mm
Reikien etäisyys e	70 mm
Puristuskara	M12×50 mm
Kokonaiskorkeus H	179 mm
Kokonaispituus L	460 mm
tyyppi	6842
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin