



Sulkupuristimet kiinnityskoukulla, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376740 3
GTIN	4020772094546
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- **Pikakiinnitin, vipumekanismi.**
- **Itselukitus estää aukeamisen.**
- **Niitti ruostumatonta terästä.**
- **Kahva öljynkestävää muovia.**
- **Kiinnittimet sinkittyjä.**
- **Kiinnityskoukku säädettävissä kierteen avulla.**
- **Laakeriholkit hiiletyskarkaistuja.**
- **Laakerinpaikat voideltuja.**
- **Koukku nuorrutettu.**

Käyttö:

Säiliöiden sulkemiseen.

Tekninen kuvaus

Paksuus a	7,1 mm
Reikien etäisyys f	31,5 - 35,5 mm
Reiän Ø d	5,5 mm
Kiinnityskoukun säätöväli c	72 - 84 mm
Puristusvoima P (veto)	3000 N
Reikien etäisyys e	19 mm
Säde R	5,5 mm

Kiinnityskorkeus h	22,7 mm
Kokonaiskorkeus H	36 mm
Kokonaispituus L	200,5 mm
tyyppi	6847
Tuotetyyppi	Sulkupuristimet