



Sisämikrometri MicroGauge, Mittausalue: 2,25-4,25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428670 2,25-4,25
GTIN	5051102218942
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

2-piste-reiänmittausjärjestelmä 0,95 – 10,35 mm:n reikien erittäin tarkkaan mittaukseen. Pieni koko ja keveys (kuulakärkikynän luokkaa) helpottavat pienten tarkkuusosien mittausta. Kovakromatut, kuperat mittauskärjet. Selkeä LCD-näyttö ja säädettävä tarkkuus jopa 0,0005 mm. Datalähtö RS232- tai USB-Proximityn kautta. Pölytiivis ja roiskevesisuojuattu (IP65).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 357, säätörenkaat ja UKAS-kalibrointitodistukset.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

Huomautus:

Syvyyusrajoittimet saatavana pyynnöstä yksittäisinä laitteina tai sarjassa. Lisäsovittimen avulla järjestelmään voidaan liittää Diatest-antureita.

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus	0,001 mm
----------------	----------

Säätörenkaiden määrä	7
Mittauspäiden mittausalue	2,25–2,75; 2,5–3; 2,75–3,25; 3–3,5; 3,25–3,75 ; 3,5–4 ; 3,75–4,25 mm
Lineaarisuus	Ø 1,0 – 1,55: enint. 2 % mittausalueesta; vähint. 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: enint. 1 % mittausalueesta; vähint. 0,001 mm
Sisältö – mittauspääkoot	7
Valinnainen lukema	0,01/0,001/0,0005 mm
Mittausalue	2,25 - 4,25 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2