



Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376630 3
GTIN	4020772008192
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniin ja hitsattuihin rakenteisiin.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	65 mm
Puristusvoima P1	1800 N
Kokonaispituus	206 mm
Reikien etäisyys e	25,7 mm
Reiän Ø d	6,5 mm
Puristuskara	M8×45 mm
Puristusvoima P2	2500 N

tyyppi	6832J
Kiinnityskorkeus H	42,5 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin