



Teräsviivain Muoto B INOX, Pituus: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461105 500
GTIN	4045197206879
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Muoto B: Hiotut ja tarkat särmät. Tasapinnat työstetty hyvin. Mitan suojatut päät. Yhdellä puolella täsmällinen mm-asteikko.

INOX-malli.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	24,5 mm
Pituus	500 mm
Poikkileikkauksen paksuus	4,5 mm
Kalibrointi	F8
virheraja	0,1 mm
Standardi	DIN 866
Muoto	B
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------