

HOLEX**Työntötankokiinnitin lyhyt rakenne, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	376725 2
GTIN	4045197226785
Tuoteluokka	32S

Kuvaus**Malli:**

Soviteruuvit nuorrutettuja.

- Ergonomisesti muotoiltu kahva, öljynkestävää muovia.

Käyttö:

- Kiinnitys suoraan levyseiniin.
- Laiterunkoon kiinnitettynä, otsapuolinen kierre.

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376735.

Huomautus:

- Saatavana haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä.

Tekninen kuvaus

Pitovoima P (työntö ja veto)	900 N
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä	M 16×1,5 mm
Liikepituus	19 mm
Puristuskara	M6×40 mm
Kokonaiskorkeus H	74 mm
Kokonaispituus L	163 mm

tyyppi	376725 2
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin

Tarvikkeet

Kulmajalusta, vankka Tyyppi 3	376735 3
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 2	376735 2