

HOLEX**Asennusviivain leveä malli, Tarkkuus 0, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460750 1000
GTIN	4045197226709
Tuoteluokka	42G

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu I-muototeräksestä, kevennysreiät. Tarkkuushiotut työpinnat. Myös sivupinnat hiottu. Keskiosa vasaralakattu.

Leveä malli, tarkkuus 0.**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tehdastarkastustodistuksen.

Huomautus:

Huomaa, että toimitus on **maksullinen**. Toimitetaan puulaatikossa.

Tekninen kuvaus

Pituus	1000 mm
Poikkileikkauksen leveys	50 mm
Paino	12 kg
Poikkileikkauksen korkeus	160 mm
Kalibrointi	F7

Standardi	DIN 874
Tarkkuus	0
Tuotenimen määrite	Tarkkuus 0
Raaka-aine	I-muototeräs
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Asennusviivain

Palvelut

KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 1000 mm	026080 1000
---	-------------