



## Työntötankokiinnitin lyhyt rakenne, Tyyppi: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376700 5
GTIN	4020772008567
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Soviteruuvit nuorrutettuja.

- **Kompakti koko kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.**

#### Käyttö:

- **Kiinnitys suoraan levyseinään.**
- **Laiterunkoon kiinnitettynä, otsapuolinen kierre.**

#### Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

#### Huomautus:

- **Saatavana haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä.**

### Tekninen kuvaus

Puristuskara	M12×50 mm
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä	M24×1,5 mm

Pitovoima P (työntö ja veto)	4000 N
Liikepituus	67 mm
Kokonaiskorkeus H	149 mm
Kokonaispituus L	364 mm
tyyppi	6844J
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin

---

## Tarvikkeet

Kulmajalusta, vankka Tyyppi 5	376730 5
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 2	376730 2
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 3	376730 3