

**Hiusviivain, mustattu, kotelossa, Pituus: 200mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 460100 200 |
| GTIN | 4045197206541 |
| Tuoteluokka | 42G |

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä. Vanhennettua erikoisterästä, molemmat viistereunat mustattu (kiiltämätön).

Huomautus:

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee ± 15 :n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pituus | 200 mm |
| Mittausreunan suoruustoleranssi | 0,003 mm |
| Standardi | DIN 874 |
| Raaka-aine | vanhennettua erikoisterästä |
| Viisteen pinta | mustattu (heijastamaton) |
| Pakkaus | Tasku |
| Kalibrointi | F6 |
| Tuotetyyppi | Hiusviivain |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm | 026010 500 |
| KalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 200 mm | 026000 200 |

