



Teräsviivain Muoto B INOX, Pituus: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461105 1000
GTIN	4045197206886
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Muoto B: Hiotut ja tarkat särmät. Tasapinnat työstetty hyvin. Mitan suojatut päät. Yhdellä puolella täsmällinen mm-asteikko.

INOX-malli.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	30 mm
Pituus	1000 mm
Poikkileikkauksen paksuus	6 mm
Kalibrointi	F8
virheraja	0,1 mm
Standardi	DIN 866
Muoto	B
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000 mm	026200 1000
--	-------------