

**Asennusviivain leveä malli, Tarkkuus 0, Pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 460750 1500 |
| GTIN | 4045197226716 |
| Tuoteluokka | 42G |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu I-muototeräksestä, kevennysreiät. Tarkkuushiotut työpinnat. Myös sivupinnat hiottu. Keskiosa vasaralakattu.

Leveä malli, tarkkuus 0.**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tehdastarkastustodistuksen.

Huomautus:

Huomaa, että toimitus on **maksullinen**. Toimitetaan puulaatikossa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------|
| Pituus | 1500 mm |
| Paino | 18 kg |
| Poikkileikkauksen leveys | 50 mm |
| Poikkileikkauksen korkeus | 160 mm |
| Kalibrointi | F7 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Standardi | DIN 874 |
| Tarkkuus | 0 |
| Tuotenimen määrite | Tarkkuus 0 |
| Raaka-aine | I-muototeräs |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Tuotetyyppi | Asennusviivain |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| KalibrointiTasoviivain Enimmäispituus 2000 mm | 026080 2000 |
|---|-------------|