



## Työntötankokiinnitin kulmajalusta, Tyyppi: 0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376710 0
GTIN	4020772008376
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

**Vipumekanismi.** Itselukitus estää aukeamisen.

- **Niitti ruostumatonta terästä, rasvatut laakeripaikat.**
- **Pitkä työntötangonohjain.**
- **Kahva käännettävissä kaikkiin kulma-asentoihin.**
- **Nuorrutettu, sinkitty puristusvara.**
- **Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.**
- **Nuorrutettu, sinkitty puristusvara.**
- **Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.**

#### Käyttö:

Sopii erikoiskiinnittimiin kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

#### Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

#### Huomautus:

- **Koot 0 ja 3 saatavissa haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.**

### Tekninen kuvaus

Pitovoima P (työntö ja veto)	800 N
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä	M 10×1 mm

Puristuskara	M4×20 mm
Liikepituus	16 mm
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin	12 mm
Reiän Ø d	4,5 mm
Kulmajalustan leveys K	25 mm
Reikien etäisyys f	16 mm
Kokonaiskorkeus H	49,3 mm
Kokonaispituus L	140,5 mm
tyyppi	6841J
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin

## Tarvikkeet

Kulmajalusta, vankka Tyyppi 2	376730 2
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 5	376730 5
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 3	376730 3