

HOLEX**Työntötankokiinnitin lyhyt rakenne, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	376725 3
GTIN	4045197226792
Tuoteluokka	32S

Kuvaus**Malli:**

Soviteruuvit nuorrutettuja.

- Ergonomisesti muotoiltu kahva, öljynkestävää muovia.

Käyttö:

- Kiinnitys suoraan levyseiniin.
- Laiterunkoon kiinnitettynä, otsapuolinen kierre.

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376735.

Huomautus:

- Saatavana haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä.

Tekninen kuvaus

Otsapuolinen kierre kiinnittimessä	M20×1,5 mm
Pitovoima P (työntö ja veto)	1300 N
Liikepituus	38 mm
Puristuskara	M8 x 50 mm
Kokonaiskorkeus H	100 mm
Kokonaispituus L	237 mm

tyyppi	376725 3
Tuotetyyppi	Työntötankokiinnitin

Tarvikkeet

Kulmajalusta, vankka Tyyppi 2	376735 2
Kulmajalusta, vankka Tyyppi 3	376735 3