



Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 8-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428800 8-10
GTIN	7630041108057
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös **syvissä kohteissa** (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Mittauspinnat karkaistua terästä (HV30–770).

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	8 - 10 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	352 mm
Vakiomittaussyvyys	52 mm
Mitta a	2,5 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 1/100	428802 1/100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 9 mm	484030 9