



## Tarkkuusteräsviivain ruostumaton, matattu, Pituus: 1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	461600 1000
GTIN	4045197234810
Tuoteluokka	42G

### Kuvaus

#### Malli:

**Ruostumatonta** erikoisjousiterästä, hiotut mittaussärmät. Leveä malli. Ylä- ja alareunassa mm-jako. Erittäin helposti luettavissa mattapinnan ja terävän jakoasteikon ansiosta. Jakoviivasto elektrolyttisesti etsattu. Pinta matattu heijastamattomaksi.

### Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	30 mm
Pituus	1000 mm
Poikkileikkauksen paksuus	1 mm
Kalibrointi	F10
virheraja	0,5 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Viivain

### Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000/2 mm	026200 1000/2
--	---------------