



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussarja, Mittausalue: 6-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428770 6-10
GTIN	5051102120528
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaalinäytöltä. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428760 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Tekninen kuvaus

Sisältö – mittauspääkoot	2
Asetusrenkaan Ø	8 mm
Mittausalue	6 - 10 mm
virheraja	0,004 mm

Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 1/63	428510 1/63
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
Liitäntäkaapeli, dupleksi Tyyppi R2	498951 R2
Liitäntäkaapeli, dupleksi Tyyppi USB2	498951 USB2