



## Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussäädin, Mittausalue: 8-10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428760 8-10
GTIN	2050001706416
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3-piste-sisämikrometri** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5–16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaalinäytöltä. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

#### Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

### Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Vakiomittaussyvyys	58 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	121 mm
Mittausalue	8 - 10 mm
Mitta a	1,9 mm
virheraja	0,004 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

## Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 1/63	428510 1/63
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan $\varnothing$ 9 mm	484030 9
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan $\varnothing$ 8 mm	484030 8
Liitântäkaapeli, dupleksi Tyyppi USB2	498951 USB2
Liitântäkaapeli, dupleksi Tyyppi R2	498951 R2
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan $\varnothing$ 10 mm	484030 10